

Примеры контрольных измерений полученных доз при различных настройках насосов

Привод F6-3L, головка DZ25-3L								
Размер трубки	15#		24#		35#		36#	
Объем наполнения, мл	16		30		150		200	
Длительность наполнения, с	1		1,2		4		4	
Фактический объем наполнения	15,97	15,98	39,98	30,23	149,5	149,00	199,70	200,30
	15,97	16,00	30,12	30,24	149,5	149,90	200,30	200,00
	16,00	16,04	30,20	30,12	150,10	149,70	200,10	200,30
	16,06	16,08	30,29	29,99	150,00	149,10	200,30	200,80
	15,97	15,92	30,06	30,12	149,80	149,50	200,00	200,90
	15,92	15,95	29,94	30,23	149,00	150,00	200,00	200,70
	15,96	16,01	30,11	30,20	149,70	150,10	200,70	200,80
	16,02	16,01	30,18	30,30	149,50	150,10	200,80	200,40
	16,01	15,97	30,02	30,19	150,10	149,60	200,70	200,50
	15,97	15,97	29,99	30,11	149,60	149,40	200,40	200,20
Погрешность наполнения, %	0,5		1		0,6		0,07	
	-0,5		-0,2		-0,15		-0,67	
Привод F6-6L, головка DZ25-6L								
Размер трубки	15#		24#		35#		36#	
Объем наполнения, мл	80		150		200		300	
Длительность наполнения, с	4		4		3,5		3,5	
Фактический объем наполнения	80,2	80,1	149,9	149,9	199,7	199,5	300,4	300,2
	80,0	79,9	150,2	150,1	199,9	199,2	300,1	300,0
	80,3	80,1	150,0	150,0	200,2	199,5	300,3	300,1
	80,2	79,9	150,1	150,0	200,2	199,9	300,3	300,2
	80,1	80,0	150,0	150,1	200,2	199,5	300,4	300,2

Фактический объем наполнения	80,1	80,1	150,3	150,0	199,6	199,3	300,1	299,9
	80,2	19,9	150,0	150,1	199,8	199,8	300,3	299,5
	80,1	80,1	150,1	149,9	199,8	199,3	300,4	300,5
	80,2	80,1	150,3	150,2	200,1	199,6	300,6	300,5
	80,1	80,0	150,0	150,2	199,9	199,9	300,2	300,6
Погрешность наполнения, %	0,375		0,200		0,100		0,200	
	-0,125		-0,067		-0,400		-0,167	
Привод F6-12L, головка YZ35								
Размер трубки	26#			73#			82#	
Объем наполнения, мл	150			300			500	
Длительность наполнения, с	3			3			3	
Фактический объем наполнения	149,3	150,4	299,9	300,8	500,0	499,5		
	150,3	149,9	299,8	300,6	497,8	498,3		
	149,6	150,4	300,0	300,5	499,7	501,5		
	150,2	150,0	300,1	300,5	498,3	501,9		
	150,5	150,3	300,4	300,5	498,4	500,0		
	150,1	149,8	300,2	300,6	499,5	501,8		
	150,5	150,3	300,4	300,7	498,2	501,1		
	150,1	149,9	300,4	300,5	499,7	500,5		
	150,5	150,4	300,6	300,6	499,2	501,6		
	150,0	150,0	300,5	300,6	498,4	499,6		
Погрешность наполнения, %	0,33			0,27			0,38	
	-0,47			-0,07			-0,44	